



Spannfutter für MM30 Ampullenautomat

hochpräzises und thermisch stabiles 3-Backen Spannfutter zur Heissbearbeitung von Glasrohren in der Ampullenherstellung

Ausführung

Greiferbacken aus Bronzeguss hitzebeständig und spannungsarm, Härte 225 HB, Bruchdehnung 3%, Futter einsetzbar für MM30 Ampullenformmaschine

Vorteile

- Austauschbarkeit der Verschleißteile ist möglich
- Bewegungsmechanismus der Greiferbacken über Zwangskurve
- Sehr gute Rundlaufgenauigkeit
- Verbesserte Temperaturbeständigkeit
- Wartungsfreie Greiferbackenführung durch gehärtete Führungselemente
- Werkzeugfreie Montage und Demontage des Futters möglich
- Vereinfachte Wartung durch einfaches Abziehen des Backenkopfteils

Nutzen

- Futter direkt in MM30 Ampullen-Formmaschine für Ober- und Unterfutter einsetzbar
- Durch höhere Präzision der Futter kann eine engere Toleranz der Ampullen erreicht werden

